

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

Philips Viva Collection  
Centrifugeuse

400 W

QuickClean

1,5 l

Système anti-gouttes

HR1832/00



## Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

### Design compact tout-en-un

Tout ce que vous attendez d'une centrifugeuse : extraction de jus performante, nettoyage en 1 minute et design compact !\* Offrez-vous de délicieux jus maison tous les jours.

#### Du jus frais tous les jours

- Centrifugeuse compacte toujours à portée de main sur votre plan de travail
- Jus versé directement dans votre verre
- Préparez jusqu'à 1,5 l à la fois

#### Propre en 1 minute !

- Technologie QuickClean avec filtre électropoli
- Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité
- Assemblage simple et rapide de tous les éléments
- Surfaces lisses et matériaux faciles à nettoyer

#### Facile à utiliser

- Système anti-gouttes pour éviter que le jus ne goutte
- Surveillance du niveau de pulpe facile grâce au réservoir à pulpe transparent
- Tous les éléments sont amovibles et compatibles lave-vaisselle.

Centrifugeuse  
400 W QuickClean, 1,5 l, Système anti-gouttes

## Points forts

### Design compact



Deux fois plus compacte\*, cette centrifugeuse prend très peu de place. Vous pouvez la laisser sur votre plan de travail ou la ranger facilement.

### Service direct



Cette centrifugeuse vous permet d'utiliser votre propre verre (hauteur de 12 cm maximum). Il vous suffit de le placer directement sous le bec verseur.

### Préparez jusqu'à 1,5 l à la fois



Grâce au système d'extraction de jus innovant QuickClean, vous pouvez préparer jusqu'à

1,5 l de jus à la fois, sans vider le réservoir à pulpe.

### Technologie QuickClean



Le tamis retient une quantité importante de fibres, ce qui le rend difficile à nettoyer. Grâce au processus d'électropolissage, toutes les surfaces du tamis sont lisses. Ainsi, vous pouvez éliminer les fibres d'un coup d'éponge ou de brosse à vaisselle.

### Toute la pulpe au même endroit



Toute la pulpe est recueillie dans le seul endroit qui soit approprié : le réservoir à pulpe. Grâce à sa forme ronde et à ses surfaces lisses, il est facile à atteindre et à sortir. Et vous n'aurez plus jamais à retirer la pulpe d'autres pièces telles que le couvercle.

### Assemblage facile



Les différentes pièces de la centrifugeuse ont été conçues pour permettre un assemblage et une manipulation intuitives. Ceci facilite radicalement son nettoyage.

### Surfaces lisses et nettoyage rapide



Surfaces lisses et matériaux faciles à nettoyer



### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Centrifugeuse  
400 W QuickClean, 1,5 l, Système anti-gouttes

# Caractéristiques

## Design

- Couleur(s): Noir
- Matériau du corps du produit: Plastique ABS
- Matériau du pichet: Plastique PP
- Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir: ABS, SAN

## Caractéristiques générales

- Pieds antidérapants
- Fixations de sécurité

- Rangement du cordon intégré
- Une vitesse optimisée: Pour tous les fruits

## Spécificités techniques

- Alimentation: 400 W
- Tension: 220/240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 0,80 m
- Réservoir à pulpe: 1 l
- Diamètre de la cheminée de remplissage: 55 mm
- Capacité du pichet: 500 ml

HR1832/00

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)



Date de publication  
2014-01-17

Version: 4.1.1

EAN: 08 71010 36427 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport aux centrifugeuses de la collection Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73